

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
1216/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	12 mm
Código ISO Soporte	A1216M SDUCR/L07
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40,5 mm
Longitud total L	150 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Profundidad útil T	4,9 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500