



Arrancatuercas, Para tuercas: M14-M24



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 884900 M14-M24 |
| GTIN | 4021176020551 |
| Clase de artículo | 83U |

Descripción

Ejecución:

Por medio de la prensa hidráulica, desprende las tuercas inseparables o agarrotadas (de las clases de calidad 5 – 10) sin dañar los pernos roscados. Está doblemente acodado, lo que permite trabajar también en lugares de difícil acceso. Con filo de cincel templado. Se acciona solamente mediante apriete del tornillo de presión. Una vez arrancada la tuerca, se vuelve a desenroscar el tornillo de presión y se hace retroceder el cincel arrancador hasta el tope. Tam. M18 – M30 para tornillos de acero fino, hasta M30 en la calidad 8, hasta M24 en la calidad 10.

Nota:

El tornillo de presión se ha de apretar **con 60 Nm como máximo** en el tam. M4 – M14, **con 70 Nm como máximo** en el tam. M14 – M24 y **con 50 Nm como máximo** en el tam. M18 – M30. La superación de los pares de apriete no está permitida y puede provocar la destrucción de la herramienta con el consiguiente peligro de accidentes.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Longitud completa sin husillo de presión | 350 mm |
| Abertura de sujeción | 22 - 36 mm |
| Para tuercas | M14-M24 |
| Anchura del filo de cincel | 30 mm |
| Tipo de producto | Arrancatuercas |

Accesorios

Filo de cincel de recambio Para tuercas M14-M24

884910 M14-M24