

Garant**Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 60mm**

Datos de pedido

Número de pedido	967030 60
GTIN	4045197612311
Clase de artículo	91J

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.

Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapezoidal totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están rectificadas, y pueden sustituirse por mordazas estriadas (ver mordazas de recambio).

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	65 mm
Abertura de sujeción	0 - 53 mm
Peso	2,5 kg

Material	Fundición altamente resistente (GG 25)
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Anchura de mordazas	60 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 60 mm	967045 60