



Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 175mm



Datos de pedido

Número de pedido	967260 175
GTIN	4045197694294
Clase de artículo	92H

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.

Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.

Guía reajutable; superficie de yunque ancha templada.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Abertura de sujeción	225 mm
Peso	24 kg
Material	Acero forjado en estampa

Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con Ø exterior

1 – 5 pul

Tipo de producto

Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco

967330

Par de mordazas de sujeción de tubos Adecuado para tornillo de banco tam. 175

967285 175

Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 175

967280 175

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250

967328 300X250

Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967260 Adecuado para tornillo de banco tam. 175

967550 175