

Tornillo de banco técnico Con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	967590 50
GTIN	2050001741363
Clase de artículo	97G

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de **6°** cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con mordazas de plástico intercambiables

Descripción técnica

Ángulo de giro articulación esférica	360 grados
Abertura de sujeción	75 mm
Intervalo de orientación articulación esférica	90 grados
Profundidad de sujeción	35 mm
Anchura de mordazas	50 mm

Abertura de sujeción	0 - 80 mm
Mordazas intercambiables	sí
Estribo de sujeción incluido	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Dispositivo de sujeción universal	967650
Pareja de mordazas de plástico de recambio Anchura de mordazas 50 mm	967620 50