


Tornillo de banco técnico con placa atornillada, Anchura de mordazas: 50mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967600 50 |
| GTIN | 2050001741578 |
| Clase de artículo | 97G |

Descripción**Ejecución:**

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de 6° cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con mordazas de plástico intercambiables

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Abertura de sujeción | 75 mm |
| Ángulo de giro articulación esférica | 360 grados |
| Profundidad de sujeción | 35 mm |
| Intervalo de orientación articulación esférica | 90 grados |
| Anchura de mordazas | 50 mm |
| Mordazas intercambiables | sí |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| con placa atornillada | sí |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Pareja de mordazas de plástico de recambio Anchura de mordazas 50 mm | 967620 50 |
| Dispositivo de sujeción universal | 967650 |