



Corona de perforación MD plano, Ø DC: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	118505 16
GTIN	4045197673824
Clase de artículo	12C

Descripción

Ejecución:

Corona de perforación y mango de una pieza (templado), que la hacen sumamente estable y ofrecen concentricidad inmejorable.

Las placas de corte de metal duro estrechas con un **ángulo de desprendimiento positivo** y un **ángulo de afilado amplio** ofrecen una potencia de corte favorable con presiones de corte reducidas.

Broca de centrar intercambiable, mango con 3 superficies de apriete.

Ancho de corte de 1,9 mm para todos los tamaños. Tolerancia Ø: **+ 0,15 / - 0,05 mm.**

Medida L: **todos los tam. = 11,8 mm.**

Aplicación:

Para utilizar en máquinas estacionarias. Muy adecuado para plásticos reforzados con fibras (PRFV y PRFC).

Solo para materiales planos de hasta un máximo de 5 mm de espesor.

Descripción técnica

Ø nominal D _c	16 mm
Ø de mango	10 mm
Longitud L	11,8 mm
Ejecución	plano
Material de corte	MD
Norma	Norma de fábrica

Mango	Mango de tres superficies de apriete
Tolerancia del Ø	-0,05 / 0,15 mm
anillo de color	sin
Tipo de producto	Sierra de corona

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	70 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	80 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		