

**TMSERROR, Ø de muela: 125mm**

Datos de pedido

Número de pedido	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Muela de limpieza gruesa con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares. Ejecución de material no tejido duro con estructura abierta para uso universal (**como 566750**).

como 566750.

Aplicación:

Con **plato de tejido de vidrio para sujeción directa** en amoladoras angulares.

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Contenido:

20 discos / paquete.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø de perforación	22,23 mm

Ø de muela	125 mm
Grado de finura	muy basto
Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Grado dureza	duro
Contenido	20
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela de limpieza gruesa (SiC) Ø de muela 125 mm

566750 125