

 SCHAFFER

## Caja de transporte apilable galvanizada, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	963386 2
GTIN	4052939494814
Clase de artículo	96H

### Descripción

#### Ejecución:

De chapa de acero para grandes esfuerzos.

Elevada capacidad de carga de la pila.

Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 200 mm

Anchura: 321 mm

Profundidad: 479 mm

Medida nominal anchura: 300 mm

Medida nominal profundidad: 450 mm

### Descripción técnica

Tipo de mango	Asa abatible
Resistencia pila	1200 kg
Material	Chapa de acero
Capacidad	24,9 l
Profundidad	479 mm
Color	galvanizado por inmersión en caliente

Tipo	2
Anchura	321 mm
Altura	200 mm
Capacidad de carga	120 kg
Rueda de apilado enrollada 4 lados	sí
Medida nominal anchura	300 mm
Medida nominal profundidad	450 mm
Quality Dress	Serie 14/6
Tipo de producto	Caja de transporte apilable