



Cubeta colectora para barriles de 60 l con parrilla de enrejado PE, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 2X60



Datos de pedido

Número de pedido	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Clase de artículo	96V

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie. Forma constructiva cónica: la superficie junto a la parrilla de enrejado es mayor que en el fondo de la cubeta. Utilizando una parrilla de enrejado se pueden almacenar también 2 barriles.

Aplicación:

Sin patas de zócalo para apoyo directo en el suelo o en europalé. Tam. tipo F: Con 4 patas de zócalo (altura 100 mm) para el transporte interno en la industria con carretilla elevadora / toro.

No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.º 981490.

Descripción técnica

Capacidad colectora	60 l
Altura	235 mm

Contenido barril	60 l
Anchura	725 mm
Profundidad	525 mm
Número de barriles	2
Capacidad de carga	150 kg
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora