

Cubeta colectora para barriles de 200 l galvanizada, móvil, Número de barriles×contenido barril (l): 2X200



Datos de pedido

Número de pedido	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de poliamida (Ø 180 mm). 1 rueda orientable con inmovilizador. Con manija y parrilla de enrejado galvanizada. **Con dispositivo de sujeción por correa.**

Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el transporte interno seguro de barriles de 200 l. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1-3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Encontrará caballetes y apoyos de rodillos para barriles de 200 l en n.º 981480 – 981485.

Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 211 l

Altura de apoyo: 515 mm

Anchura: 1200 mm

Profundidad: 800 mm

Capacidad del almacén barriles de 200 litros: 2

Carga por superficie: 1000 kg/m²

Descripción técnica

Peso	85 kg
Profundidad	800 mm
Número de barriles	2
Contenido barril	200 l
Anchura	1200 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros	2
Capacidad colectora	211 l
Dispositivo de sujeción por correa	1x por 2 bidón
Altura de apoyo	515 mm
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Material	galvanizado
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora