

Cubeta colectora para barriles de 60 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l): 4X60



Datos de pedido

Número de pedido	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm. Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 60 l y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.º 981490.

Descripción técnica

Altura	220 mm
Contenido barril	60 l

Número de barriles	4
Capacidad colectora	61 l
Peso	46 kg
Profundidad	800 mm
Anchura	900 mm
Capacidad del almacén barriles de 60 litros	4
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora