

## Estera para puestos de trabajo Top Ancho 122 cm, negro, Longitud: 200cm



### Datos de pedido

Número de pedido	964530 200
GTIN	2050001943477
Clase de artículo	96C

### Descripción

#### Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para **uso alto**:

- **Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.**
- **El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.**
- **Lado inferior antideslizante RedStop™.**
- **Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.**
- **Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.**
- **Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.**
- **Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.**
- **Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m<sup>2</sup>.**
- **Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.**

#### Nota:

Esteras para puestos de trabajo en longitudes de libre elección a partir de n.º 964520–964525.

### Descripción técnica

Superficie	Vinilo
encajable	no
Material	Núcleo de espuma de vinilo
resistente con restricciones contra la mayoría	Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Espesor	14,3 mm
Biselado	de 4 lados
con cantos de seguridad	de 2 lados
Longitud	200 cm
Parte inferior antideslizante	sí
Anchura	122 cm
Peso	14 kg
Peso por superficie	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R10
Quality Dress	Cushion Trax® (black)
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo