

Garant**Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	206288 4
GTIN	4045197989505
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**Tolerancia: Radio de corte $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:Para fresado copiado y transversal en el **mecanizado de titanio** en condiciones de HPC. Las estrategias de fresado especiales **permiten un volumen de arranque de viruta muy elevado.****Nota:**

Reafilado no recomendado.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	2,5 mm
Ø de cuello D_1	3,6 mm
Número de dientes Z	2
Longitud total L	85 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	24 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Ø de corte D_c	4 mm
Radio de programación	0,5 mm
Medida $a_{p\text{máx}}$ líneas	0,25 mm
Ángulo de ajuste κ	10,5 grados

Avance f en titanio > 850 N/mm ²	0,05 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h9
Ángulo de hélice	15 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa con profundidad de corte 1×D
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Fresa toroidal frontal

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------