



Colector de residuos de 75 litros con tapa de entrada de cierre automático, Tapa de entrada color RAL: 7016



Datos de pedido

Número de pedido	987150 7016
GTIN	4031068130985
Clase de artículo	96S

Descripción

Ejecución:

Recipiente colector de 75 litros con recipiente interior galvanizado (estanco a los líquidos en la zona del suelo) y puerta batiente (con sujeción magnética y cerradura cuadrangular).

Con tapa de **cierre automático**, ignífuga y protectora de los malos olores.

Característica:

Con autoextinción verificada. Incombustible según DIN 4102 y DIN EN 13501-1.

Norma:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**. Para la identificación de color de las tapas de entrada se adjuntan protectores autoadhesivos muy robustos en los correspondientes colores.

Volumen de carga: 70 l

Altura: 1000 mm

Anchura: 400 mm

Profundidad: 380 mm

Peso: 19,8 kg

Descripción técnica

Peso	19,8 kg
Altura	1000 mm
Volumen de carga	70 l
Profundidad	380 mm
Tapa de entrada color RAL	7016
Anchura	400 mm
Tipo de producto	Colector de residuos / cubo de basura