

Garant
Tensor de alta presión CN HiPo Clamp con amplificador de fuerza, Tipo: 125X

Datos de pedido

Número de pedido	360465 125X
GTIN	4045197991263
Clase de artículo	31F

Descripción
Ejecución:

- Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
- Medidas de alineación compatibles con los productos de marcas corrientes.
- Modo de construcción universal para diversos sistemas de mordazas.
- Vía de guiado templada por inducción.
- Husillo completamente cerrado (gasto de limpieza reducido).
- Perforaciones roscadas por ambos lados para el tope de la pieza de trabajo.
- Incluye perforaciones 18M16 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.
- Todos los lados, excepto el lado frontal, rectificadas: De aplicación horizontal y lateral.
- Posibilidad de montar transmisión angular.
- Husillo completamente encapsulado y nitrurado.
- Rosca para el tope de la pieza.

Modelo de texto publicitario:

- Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
- Vía de guiado templada por inducción.
- Incluye perforaciones 18M16 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.
- Todos los lados, excepto el lado frontal, rectificadas: De aplicación horizontal y lateral.
- Husillo completamente encapsulado y nitrurado.

Suministro:

Incluye mordazas escalonadas 361295 125 y 361296 125, 4 bridas de sujeción y manivela.

Partes opcionales:

- Bocas fabricadas de marcas corrientes del tamaño 125, p. ej., n.º 361400 – 361660, n.º 362390 – 362600, n.º 361295, n.º 361296.

- **Juego de alineación y fijación, n.º 360530.**
- **Tope de la pieza de trabajo, manivela, n.º 360555; 360800.**
- **Tirante n.º 360025.**
- **Transmisión angular n.º 360471.**
- **Placa adaptadora para cambio rápido de mordazas Xtric n.º 361293; 361294 tam. 125.**
- **Placa adaptadora n.º 361297; 361298 tam. 125.**

Nota:

- **Prolongación del cuerpo base apropiada 125 en el n.º 360467_125 de la lista de piezas de repuesto.**
- **El tamaño 125X se suministra con mordazas 361295 125 y 361296 125. Es posible la utilización con mordazas intercambiables Xpent.**
- **La prolongación del cuerpo base apropiada 160 es el n.º 360420 160**

Texto publicitario indicaciones:

El tamaño 125X se suministra con mordazas 361295 125 y 361296 125. Es posible la utilización con mordazas intercambiables XPent.

Descripción técnica

Longitud cuerpo base a	424 mm
t	144 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	HiPo
Longitud total L	512 mm
Ranura transversal n H7	20 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Altura de bocas C	39,5 mm
Distancia entre ranuras p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Gama de sujeción d	131 - 313 mm
Altura del cuerpo base c -0,02	100 mm
Gama de sujeción b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Ranura longitudinal l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm

Peso	35 kg
Anchura cuerpo de base B	125 mm
Serie	HiPoClamp
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Regleta escalonada, sistema de encaje para tipo 125	361962 125
Regleta escalonada para lateral de peldaño para tipo 125	361972 125
Cuerpo de base para prolongación para tipo 125	360467 125
Regleta escalonada, sistema de encaje para tipo 125	361952 125
Transmisión angular Para tipo 125	360471 125
Mordaza escalonada fix para ancho de bocas 125 mm	361296 125
Boca escalonada móvil para ancho de bocas 125 mm	361295 125
Tensor de alta presión CN HiPo Clampcon amplificador de fuerza Tipo 125O	360465 125O