

**Garant****Broca corta HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 12,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113260 12,5
GTIN	4045197007339
Clase de artículo	11B

**Descripción****Ejecución:**

Perforaciones precisas gracias a **una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.**

Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

**Ventaja:**

**Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2– 4 × D)** en máquinas CN y máquinas automáticas.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_C$	12,5 mm
Avance $f$ en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta $L_C$	51 mm
Número de filos $Z$	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	12,5 mm
Longitud total $L$	102 mm
Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	32,3 mm
Ángulo de punta	130 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E
Refrigeración interior	no
anillo de color	azul
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	56 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	37 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	31 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	S
CuZn	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		