

HOLEX**Perno de apriete Haas-Mikron R 3 / 45°, sin perforación junta tórica, Adecuado para cono de gran inclinación: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	308685 40
GTIN	4045197701015
Clase de artículo	32Z

Descripción**Descripción:**

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

Obturado – con junta tórica.

Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop. Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

Descripción técnica

Ø cabeza D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Rosca M	M16
Par de apriete máximo	50 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación	40
Longitud total L	57 mm

Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40
Ø collar D	23 mm
Ancho de llave	19 mm
Norma perno de apriete	MAS 403
Tipo de producto	Tirante

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308825 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40