

duMONT**Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste H9, Tipo: 4B1****Datos de pedido**

Número de pedido	290407 4B1
GTIN	662600888220
Clase de artículo	29J

Descripción**Aplicación:**

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Suministro:

Brocha incluye los calces necesarios.

Nota:

- En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
- Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
- Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
- Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).
- Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.

Material de corte: HSS

Long. brocha: 172 mm

Ancho de ranura de chaveta: 4 mm

Profundidad de ranura de chaveta: 1,8 mm

para Ø de taladro según DIN 6885: 11 - 12 mm

Longitud brochado acero: 8 - 42 mm

Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima: 550 kg

Descripción técnica

Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	550 kg
Ancho de ranura de chaveta	4 mm
Profundidad de ranura de chaveta	1,8 mm
para Ø de taladro según DIN 6885	11 - 12 mm
Longitud brochado acero	8 - 42 mm
Long. brocha	172 mm
Anchura del dorso	6,46 mm
Cantidad de pasos	2
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		

Accesorios

Calce para brocha de empuje n.º 290405 – 407 Tipo 4B1

290410 4B1