

**Garant****Paño para pulir de diamante CaraFin, suave, 150×180 mm, Granulación: D3µm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 552785 D3     |
| GTIN              | 4045197994639 |
| Clase de artículo | 51G           |

**Descripción****Ejecución:**

**Herramientas para pulir diamantadas CaraFin** recubiertas por un lado con **diamante monocristalino**. Los granos de diamante incorporados proporcionan un **grado de utilización considerablemente mayor** en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Paño suave para el **pulido con brillo especular fiel al contorno** de superficies con pulido final de materiales **blandos y sensibles a los arañazos**.

**Ventaja:**

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

**Paños para pulir diamantados** (microfibra) recubiertos por un lado con **diamante monocristalino**.

**Aplicación:**

Para el pulido manual rápido, en seco.

Para el pulido manual rápido, en seco.

**Descripción técnica**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Material                  | Microfibra |
| Símbolo de medio abrasivo | D          |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tamaño de grano                 | D3               |
| Grado de finura                 | Pulido brillante |
| Medida                          | 150×180 mm       |
| Longitud                        | 180 mm           |
| Anchura                         | 150 mm           |
| Atributo del nombre de producto | 150×180 mm       |
| Tipo de producto                | Paño para pulir  |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Metal duro (MD)                | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado con restricciones |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Barnices                       | adecuado                   |                |            |
| Uni                            | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |