

**Garant****Tiras pulidoras de diamante CaraFin elástico, 25×120 mm, Granulación: D64µm****Datos de pedido**

Número de pedido	557521 D64
GTIN	4045197994691
Clase de artículo	51G

**Descripción****Ejecución:**

**Herramientas para pulir diamantadas CaraFin** recubiertas por un lado con **diamante monocristalino**. Los granos de diamante incorporados proporcionan un **grado de utilización considerablemente mayor** en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Tira para pulir **autoadhesiva**. Lado superior de **material PU elástico**, revestimiento unilateral con diamante monocristalino.

**Ventaja:**

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante. De **espuma de poliuretano elástica** de alta calidad.

**Aplicación:**

Con soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.

Adecuadas para pulido en mojado y en seco. **Rectificado de alta precisión fiel al contorno** de superficies rectificadas con precisión o torneadas con precisión ( $R_z < 3\mu\text{m}$ ). Se recomienda presión de aplicación ligeramente elevada.

**Idóneo para:**

Soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.

**Descripción técnica**

Símbolo de medio abrasivo	D
Anchura	25 mm
Longitud	120 mm

Medida	25×120 mm
Etapa de pulido	Pulido
Serie	CaraFin
Atributo del nombre de producto	25×120 mm
Tipo de producto	Taco para pulir

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		