



Cizalla para ranura / chapa, Tipo: 723031



Datos de pedido

Número de pedido	078102 723031
GTIN	4014586874661
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranura.

- Corte antideformante.
- Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.
- Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.

Descripción técnica

Consumo de potencia	350 W
Ancho de corte	5 mm
Quality Dress	BSS 1.6 CE
Peso	1,4 kg
Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	0,8 mm
Número de carreras	3800 min ⁻¹
Radio de la curva más pequeña	90 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Velocidad de corte	6 - 10 m/min

Longitud de cable	5 m
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Tijera