

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: NO.0-80****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UNF-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 371  
Pasos por pulgada: 80  
Ø de rosca: 1,524 mm  
Longitud total L: 40 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Vástago cuadrado □: 2,1 mm  
Ø de agujero para roscar: 1,25 mm

**Descripción técnica**

Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	2
Ø de agujero para roscar	1,25 mm
Longitud total L	40 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Número de filos Z	2
Paso de rosca	0,318 mm

Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	80
Ø de mango D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø de rosca	1,524 mm
Profundidad de rosca	3,81 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	0-80 UNF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar