

**Garant****Brocas escalonadas cortas HSS para agujeros para roscar 90°, vaporizado,  
Para rosca: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	117020 M6
GTIN	4045197035660
Clase de artículo	11C

**Descripción****Ejecución:**

**Muy estable.** Las **tolerancias de concentricidad estrictas** ajustadas entre el  $\varnothing$  de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

**Ventaja:**

**El taladrado y el avellanado se llevan a cabo en una operación y quedan perfectamente alineadas.**

**Aplicación:**

**Especialmente adecuado para máquinas CN**, dada su elevada precisión de posicionamiento, su óptima propiedad de centrado y su elevada estabilidad. Por este motivo, se puede prescindir del centrado previo con frecuencia. Para taladrados de orificios de núcleo de rosca según DIN 336 hoja 1 con avellanado previo de 90°. Con ello, el macho para roscar siguiente no empieza a cortar en los cantos vivos de los taladros.

Ángulo de escalonado de avellanado: 90 grados

Número de dientes Z: 2

Refrigeración interior: no

$\varnothing$  D<sub>1</sub> 1. Nivel con bisel h8: 5 mm

$\varnothing$  D<sub>2</sub> 2. Nivel con bisel h8: 6,6 mm

Altura del escalonado L<sub>1</sub> 1. Nivel: 16,5 mm

Longitud de la ranura de viruta L<sub>v</sub>: 31 mm

Longitud total L: 70 mm

$\varnothing$  de mango D<sub>s</sub>: 6,6 mm

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub> 2. Nivel con bisel h8	6,6 mm
Ø D <sub>1</sub> 1. Nivel con bisel h8	5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	31 mm
Para rosca	M6
Ø de mango D <sub>s</sub>	6,6 mm
Longitud total L	70 mm
Refrigeración interior	no
Número de dientes Z	2
Altura del escalonado L <sub>1</sub> 1. Nivel	16,5 mm
Recubrimiento	vaporizado
Material de corte	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Tolerancia de mango	h8
anillo de color	sin
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Tipo de producto	Broca escalonada

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P

GG(G)	adecuado	25 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		