

Garant
Brocas espirales HSS-E H, Sin revestimiento, Ø DC h8: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	114470 8
GTIN	4045197019486
Clase de artículo	11B

Descripción
Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.

Núcleo reforzado, brillante, longitud de espiral según DIN 1897, longitud total DIN 338.

También para **materiales HARDOX.**

Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descripción técnica

Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L _c	37 mm
Número de filos Z	2
Ø nominal D _c	8 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	117 mm
Norma	DIN 338
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	25 mm
Ángulo de punta	135 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Tipo	H
Refrigeración interior	no
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adecuado	6 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	5 m/min	S
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		