

**Garant**
**Broca de centrar HSS B izquierda, Sin revestimiento, Ø nominal DC k12: 6,3 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Clase de artículo	11A

**Descripción**
**Ejecución:**

Rectificado de pieza llena y destalonado.

**Con avellanado de protección adicional** (ángulo de protección de 120°), con ranura espiral, **de corte izquierdo.**

Ø nominal  $D_c$ : 6,3 mm

Para Ø de pieza de trabajo: 100 – 150 mm

Ø de mango  $D_s$ : 20 mm

Longitud total L: 80 mm

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/rev,

**Descripción técnica**

Tolerancia de mango	h7
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/rev,
Ø nominal $D_c$	6,3 mm
Para Ø de pieza de trabajo	100 – 150 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango $D_s$	20 mm
Longitud total L	80 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS

Norma	DIN 333
Tipo	B
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de avellanado	120 grados
Sentido del corte	izquierda
Mango	Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Centrado