

Garant**Tiras pulidoras de diamante CaraFin elástico, 25×120 mm, Granulación: D15µm****Datos de pedido**

Número de pedido	557521 D15
GTIN	4045197994707
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con **diamante monocristalino**. Los granos de diamante incorporados proporcionan un **grado de utilización considerablemente mayor** en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Tira para pulir **autoadhesiva**. Lado superior de **material PU elástico**, revestimiento unilateral con diamante monocristalino.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante. De **espuma de poliuretano elástica** de alta calidad.

Aplicación:

Con soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.

Adecuadas para pulido en mojado y en seco. **Pulido final** de materiales blandos y duros. Trabajar con presión de aplicación baja.

Idóneo para:

Soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.

Descripción técnica

Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud	120 mm
Anchura	25 mm
Medida	25×120 mm

Etapa de pulido	Pulido final
Serie	CaraFin
Atributo del nombre de producto	25×120 mm
Tipo de producto	Taco para pulir

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		