

Garant**Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable,
Par de giro máximo: 320Nm****Datos de pedido**

Número de pedido	657450 320
GTIN	4045197995964
Clase de artículo	61E

Descripción**Ejecución:**

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Establezca el valor de par deseado con la herramienta de ajuste n.º 657452 tam. 1 en combinación con un aparato de comprobación adecuado.

Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables. Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas, ver n.º 657582 – 657950.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 2 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

Herramientas insertables adecuadas: las encontrará en el n.º 657582 – 657950.

Descripción técnica

Dirección de apriete	Apriete a la derecha y a la izquierda
Alojamiento para herramienta insertable	14×18 mm
Intervalo de par	60 - 320 Nm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Precisión de medición par de giro	± 2 %
Peso	1100 g
Par máximo	320 Nm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [I ₃]	602 mm
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Posibilidad de regulación valor de disparo	preajustado
Forma de conexión	Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Longitud de palanca sin herramienta insertable [I ₁]	563,5 mm
Lectura conmutable	Nm
Ajuste del valor de disparo	sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Longitud total L	636 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Respuesta	activadora
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [I ₂]	38,5 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Calibración	O6
Calibración	O7
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico

Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000
AjusteLlave dinamométrica sin escala Tipo SET	020080 SET
Calibración y ajusteLlave dinamométrica sin escala Par máximo 400 Nm	020090 400
Calibración DAkkS y ajusteLlave dinamométrica sin escala Par máximo 1000 Nm	020190 1000

Accesorios

Cuadrada-herramienta insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657700 2-1/2
Cuadrada-herramienta insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4 pul	657700 2-3/4
Carraca insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-3/4 pul	657630 2-3/4
Carraca insertable Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657630 2-1/2
Carraca insertable reversible Tipo-Cuadrado de accionamiento 2-1/2 pul	657582 2-1/2
Llave de ajuste para par de giro Tipo 1	657455 1