

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M3,5X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	130000 M3,5X0,35
GTIN	4045197997715
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Paso de rosca	0,35 mm
Profundidad de rosca	10,5 mm
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	3,5 mm
Ø de mango D _s	4 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G

Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Longitud total L	56 mm
Ø de agujero para roscar	3,15 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M3,5×0,35
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar