

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M28X1,25****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M28X1,25
GTIN	4062406012953
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10

Ø de rosca	28 mm
Longitud total L	140 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,25 mm
Número de filos Z	4
Ø de mango D _s	20 mm
Ø de agujero para roscar	26,75 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Profundidad de rosca	70 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M28×1,25
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar