

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M34X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M34X0,75
GTIN	4062406013394
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10

Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	0,75 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	22 mm
Ø de agujero para roscar	33,25 mm
Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	28 mm
Ø de rosca	34 mm
Longitud total L	200 mm
Profundidad de rosca	85 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M34x0,75
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar