

**Garant****Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, MF: M10X1,25****Datos de pedido**

Número de pedido	130005 M10X1,25
GTIN	4062406004415
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

**Descripción técnica**

Paso de rosca	1,25 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Ø de rosca	10 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Vástago cuadrado □	8 mm
Norma	DIN 371
Longitud total L	100 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX

Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Profundidad de rosca	30 mm
Ø de agujero para roscar	8,75 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M10 × 1,25
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar