

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, MF: M3,5X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	130011 M3,5X0,35
GTIN	4062406014803
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: MF-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Clase de tolerancia: ISO 1 4H
Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia: ISO 2 6H
Paso de rosca: 0,35 mm
Longitud total L: 56 mm
Ø de mango D_s: 4 mm
Vástago cuadrado □: 3 mm
Ø de agujero para roscar: 3,15 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	0,35 mm
Ø de agujero para roscar	3,15 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Longitud total L	56 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	4 mm
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Ø de rosca	3,5 mm
Profundidad de rosca	8,75 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamaño de rosca	M3,5×0,35
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda

Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar