

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M4,5X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M4,5X0,75
GTIN	4062406011291
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Longitud total L	70 mm
Profundidad de rosca	11,25 mm
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 371
Ø de rosca	4,5 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	3,75 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Número de filos Z	3
Paso de rosca	0,75 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Ø de mango D _s	6 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M4,5×0,75
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar