

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M18X1,25****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M18X1,25
GTIN	4062406012137
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Paso de rosca	1,25 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX

Clase de tolerancia	6H +0,10
Profundidad de rosca	45 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	16,75 mm
Material de corte	HSS E
Ø de rosca	18 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	14 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M18×1,25
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar