

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M23X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M23X0,35
GTIN	4062406012519
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,35 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Profundidad de rosca	57,5 mm
Longitud total L	160 mm
Ø de rosca	23 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05

Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	22,65 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M23×0,35
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar