

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN, MF: M34X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	130016 M34X0,75
GTIN	4062406024178
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,75 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D_s: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 33,25 mm

Descripción técnica

Longitud total L	200 mm
Paso de rosca	0,75 mm
Norma	DIN 376
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	22 mm

Número de filos Z	4
Profundidad de rosca	85 mm
Ø de rosca	34 mm
Ø de mango D _s	28 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Ø de agujero para roscar	33,25 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Tipo de rosca	MF-LH
Tamaño de rosca	M34×0,75
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda

Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar