

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3/4-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 3/4-18
GTIN	4062406037406
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 19,05 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 17,75 mm

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Longitud total L	125 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Paso de rosca	1,411 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	17,75 mm
Profundidad de rosca	57,15 mm

Norma	DIN 376
Pasos por pulgada	18
Ø de rosca	19,05 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	3/4-18 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar