

Garant
Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 7/8-20

Datos de pedido

Número de pedido	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 22,225 mm

Longitud total L: 140 mm

 Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 21,15 mm

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	14,5 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	20
Paso de rosca	1,27 mm
Profundidad de rosca	66,69 mm
Ø de rosca	22,23 mm

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	21,15 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Longitud total L	140 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	7/8-20 UNEF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar