

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1/4-24****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 1/4-24
GTIN	4062406036836
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UNS-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Pasos por pulgada: 24
Ø de rosca: 6,35 mm
Longitud total L: 80 mm
Ø de mango D_s: 7 mm
Vástago cuadrado □: 5,5 mm
Ø de agujero para roscar: 5,35 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	7 mm
Norma	DIN 371
Número de filos Z	3
Paso de rosca	1,058 mm
Ø de agujero para roscar	5,35 mm
Longitud total L	80 mm
Vástago cuadrado □	5,5 mm

Profundidad de rosca	19,05 mm
Pasos por pulgada	24
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Ø de rosca	6,35 mm
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1/4-24 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar