

**Garant****Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: NO.8-36****Datos de pedido**

Número de pedido	130030 NO.8-36
GTIN	4062406034368
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 36

Ø de rosca: 4,166 mm

Longitud total L: 63 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Vástago cuadrado □: 3,4 mm

Ø de agujero para roscar: 3,5 mm

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø de agujero para roscar	3,5 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 371
Longitud total L	63 mm
Pasos por pulgada	36
Profundidad de rosca	12,51 mm

Ø de rosca	4,17 mm
Paso de rosca	0,706 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	3,4 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	8-36 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar