

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3/4-12****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 3/4-12
GTIN	4062406037437
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 2 uds.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UN-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 376  
Pasos por pulgada: 12  
Ø de rosca: 19,05 mm  
Longitud total L: 125 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 14 mm  
Vástago cuadrado □: 11 mm  
Ø de agujero para roscar: 17 mm

**Descripción técnica**

Profundidad de rosca	38,1 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	17 mm
Ø de rosca	19,05 mm
Paso de rosca	2,117 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm

Longitud total L	125 mm
Pasos por pulgada	12
Norma	DIN 376
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	3/4-12 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar