

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1/2-18

Datos de pedido

Número de pedido	130035 1/2-18
GTIN	4062406039370
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 12,7 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 11,4 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	11,4 mm
Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	11 mm
Longitud total L	110 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	25,4 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	18

Vástago cuadrado □	9 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,411 mm
Ø de rosca	12,7 mm
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1/2-18 UNS
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar