

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M18X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	130015 M18X0,35
GTIN	4062406019297
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Profundidad de rosca	45 mm
Material de corte	HSS E
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G

Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Ø de agujero para roscar	17,65 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,35 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 376
Longitud total L	125 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Ø de rosca	18 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M18x0,35
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar