

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 1-27****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1-27
GTIN	4062406042080
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UNS-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 376  
Pasos por pulgada: 27  
Ø de rosca: 25,4 mm  
Longitud total L: 160 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 20 mm  
Vástago cuadrado □: 16 mm  
Ø de agujero para roscar: 24,5 mm

**Descripción técnica**

Longitud total L	160 mm
Pasos por pulgada	27
Ø de rosca	25,4 mm
Ø de agujero para roscar	24,5 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Número de filos Z	4

Vástago cuadrado □	16 mm
Paso de rosca	0,94 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Profundidad de rosca	76,2 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1-27 UNS LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar