

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M42X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	130015 M42X0,35
GTIN	4062406021153
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

**Descripción técnica**

Longitud total L	200 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	0,35 mm
Ø de rosca	42 mm
Ø de agujero para roscar	41,65 mm
Profundidad de rosca	105 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05

Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	24 mm
Norma	DIN 376
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M42x0,35
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar