

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M44X0,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130015 M44X0,5
GTIN	4062406021269
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10

Ø de agujero para roscar	43,5 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Profundidad de rosca	110 mm
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	4
Norma	DIN 376
Longitud total L	220 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Ø de rosca	44 mm
Ø de mango D _s	36 mm
Número de filos Z	4
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M44×0,5
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar