

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: NO.3-48****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 25 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 48

Ø de rosca: 2,515 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 2,8 mm

Vástago cuadrado □: 2,1 mm

Ø de agujero para roscar: 2,05 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	2,05 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	2,8 mm
Ø de rosca	2,52 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	48
Longitud total L	50 mm

Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Norma	DIN 371
Paso de rosca	0,529 mm
Profundidad de rosca	7,56 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	3-48 UNC
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar