

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 7/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130036 7/16-20
GTIN	4062406041533
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales  
Cantidad mínima de pedido: 2 uds.  
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
Tipo de rosca: UNF-LH  
Material de corte: HSS E  
Norma: DIN 376  
Pasos por pulgada: 20  
Ø de rosca: 11,112 mm  
Longitud total L: 110 mm  
Ø de mango D<sub>s</sub>: 9 mm  
Vástago cuadrado □: 7 mm  
Ø de agujero para roscar: 9,9 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	11,11 mm
Ø de agujero para roscar	9,9 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	7 mm
Longitud total L	110 mm
Paso de rosca	1,27 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	9 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	3
Profundidad de rosca	33,33 mm
Pasos por pulgada	20
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	7/16-20 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar