

**Garant**
**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 1/2-14**

**Datos de pedido**

Número de pedido	130036 1/2-14
GTIN	4062406041632
Clase de artículo	10N

**Descripción**
**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales  
 Cantidad mínima de pedido: 2 uds.  
 Equipamiento especial, no se admiten devoluciones  
 Tipo de rosca: UNS-LH  
 Material de corte: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Pasos por pulgada: 14  
 Ø de rosca: 12,7 mm  
 Longitud total L: 110 mm  
 Ø de mango D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Vástago cuadrado □: 9 mm  
 Ø de agujero para roscar: 11 mm

**Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	12,7 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	11 mm
Longitud total L	110 mm
Ø de agujero para roscar	11 mm
Profundidad de rosca	25,4 mm

Norma	DIN 376
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,814 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Pasos por pulgada	14
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1/2-14 UNS LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar